

Product Selection

Pushbutton Units

- Non-illuminated
- Plastic or Metal Operators













- Black or Chrome Bezel
- Flush, Extended or Mushroom Head Operators

Description

Listed below are commonly ordered complete pushbutton devices including

operator and contact block(s). These devices are shipped as unassembled components overpacked in a single bag. For instructions on how to order devices not listed below using a single composite Catalog Number, refer to **Page 47-95**.
















Table 47-32. Pushbutton Units — UL (NEMA) Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

	Button Color	Contact Block Circuit						
		NO	NC	Price U.S. \$	NO-NC	2NO	2NC	Price U.S. \$
		Catalog Number	Catalog Number		Catalog Number	Catalog Number	Catalog Number	
Plastic Operators — Black Bezel								
	Flush — Momentary							
	Black	E22PB1A	E22PB1B		E22PB1C	E22PB1D	E22PB1E	
	Red	E22PB2A	E22PB2B		E22PB2C	E22PB2D	E22PB2E	
	Extended — Momentary							
	Black	E22EB1A	E22EB1B		E22EB1C	E22EB1D	E22EB1E	
	Red	E22EB2A	E22EB2B		E22EB2C	E22EB2D	E22EB2E	
	40 mm Mushroom — Momentary							
	Black	E22LB1A	E22LB1B		E22LB1C	E22LB1D	E22LB1E	
	Red	E22LB2A	E22LB2B		E22LB2C	E22LB2D	E22LB2E	
	40 mm Twist-to-Release Mushroom — Latching							
	Black	E22LLB1A	E22LLB1B		E22LLB1C	E22LLB1D	E22LLB1E	
	Red	E22LLB2A	E22LLB2B		E22LLB2C	E22LLB2D	E22LLB2E	
	50 mm Jumbo Mushroom — Momentary							
	Black	E22JPB1A	E22JPB1B		E22JPB1C	E22JPB1D	E22JPB1E	
	Red	E22JPB2A	E22JPB2B		E22JPB2C	E22JPB2D	E22JPB2E	
	50 mm Jumbo Mushroom — Maintained							
	Red	E22JLB2N8A	E22JLB2N8B		E22JLB2N8C	E22JLB2N8D	E22JLB2N8E	
	EMERGENCY STOP (Metal)							
Plastic Operators — Chrome Bezel								
	Flush — Momentary							
	Black	E22P1A	E22P1B		E22P1C	E22P1D	E22P1E	
	Red	E22P2A	E22P2B		E22P2C	E22P2D	E22P2E	
	Extended — Momentary							
	Black	E22E1A	E22E1B		E22E1C	E22E1D	E22E1E	
	Red	E22E2A	E22E2B		E22E2C	E22E2D	E22E2E	
	40 mm Mushroom — Momentary							
	Black	E22L1A	E22L1B		E22L1C	E22L1D	E22L1E	
	Red	E22L2A	E22L2B		E22L2C	E22L2D	E22L2E	
	40 mm Twist-to-Release Mushroom — Latching							
	Black	E22LL1A	E22LL1B		E22LL1C	E22LL1D	E22LL1E	
	Red	E22LL2A	E22LL2B		E22LL2C	E22LL2D	E22LL2E	
	50 mm Jumbo Mushroom — Momentary							
	Black	E22JP1A	E22JP1B		E22JP1C	E22JP1D	E22JP1E	
	Red	E22JP2A	E22JP2B		E22JP2C	E22JP2D	E22JP2E	
	50 mm Jumbo Mushroom — Maintained							
	Red	E22JL2N8A	E22JL2N8B		E22JL2N8C	E22JL2N8D	E22JL2N8E	
	EMERGENCY STOP (Metal)							

Dimensions **Page 47-89**
 Accessories **Pages 47-74 – 47-78**
 Enclosures **Pages 47-87 – 47-88**
 Legend Plates **Pages 47-79 – 47-85**
 Discount Symbol **1CD1**

Pushbutton Components

Table 47-33. Momentary Contact Pushbuttons, Non-Illuminated — UL (NEMA) Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Will Accept Maximum of 3 Contact Blocks (6 Circuits) When Used with Supplied 3-Way Adapter and Optional Operator Plug.	Color	E22 Series — Plastic Operators				EM22 Series — Metal Operators		
		Black Bezel		Chrome Bezel		Chrome Bezel		
		Catalog Number	Price U.S. \$	Catalog Number	Price U.S. \$	Catalog Number	Price U.S. \$	
E22 Black	E22 Chrome	EM22 Chrome	25 mm Diameter Flush Button					
			Black	E22PB1		E22P1		EM22P1
			Red	E22PB2		E22P2		EM22P2
			Green	E22PB3		E22P3		EM22P3
			Yellow	E22PB4		E22P4		EM22P4
			White	E22PB5		E22P5		EM22P5
			Blue	E22PB6		E22P6		EM22P6
			Gray	E22PB7		E22P7		EM22P7
			Orange	E22PB8		E22P8		EM22P8
			25 mm Diameter Extended Button					
			Black	E22EB1		E22E1		EM22E1
			Red	E22EB2		E22E2		EM22E2
			Green	E22EB3		E22E3		EM22E3
			Yellow	E22EB4		E22E4		EM22E4
			White	E22EB5		E22E5		EM22E5
			Blue	E22EB6		E22E6		EM22E6
			Gray	E22EB7		E22E7		EM22E7
			Orange	E22EB8		E22E8		EM22E8
			25 mm Diameter with Full Shroud					
			Black	—		E22PF1		EM22PF1
			Red	—		E22PF2		EM22PF2
			Green	—		E22PF3		EM22PF3
			Yellow	—		E22PF4		EM22PF4
			White	—		E22PF5		EM22PF5
			Blue	—		E22PF6		EM22PF6
			Gray	—		E22PF7		EM22PF7
			Orange	—		E22PF8		EM22PF8
			28 mm Dia. Mushroom Head Button					
			Black	E22MB1		E22M1		EM22M1
			Red	E22MB2		E22M2		EM22M2
			Green	E22MB3		E22M3		EM22M3
			Yellow	E22MB4		E22M4		EM22M4
			Blue	E22MB6		E22M6		EM22M6
			40 mm Dia. Mushroom Head Button					
			Black	E22LB1		E22L1		EM22L1
			Red	E22LB2		E22L2		EM22L2
			Green	E22LB3		E22L3		EM22L3
			Yellow	E22LB4		E22L4		EM22L4
			Blue	E22LB6		E22L6		EM22L6
			50 mm Dia. Mushroom Head Button — Plastic					
			Black	E22JPB1		E22JP1		EM22JP1
			Red	E22JPB2		E22JP2		EM22JP2
			Green	E22JPB3		E22JP3		EM22JP3
			Yellow	E22JPB4		E22JP4		EM22JP4
			Blue	E22JPB6		E22JP6		EM22JP6
			Red (Metal)	E22JB2		E22J2		EM22J2
			Red (Metal) Engraved EMERGENCY STOP					
				E22JB2N8		E22J2N8		EM22J2N8

Note: For Rear of Panel Extensions, see Table 47-128 on Page 47-94.

Ordering Example — A complete Pushbutton Unit consists of the following:



Operator
See Above



Operator Plug
E22BA2 Required if 3rd Contact Block Is Used.
See Page 47-75



Legend Plate or Print Option
See Pages 47-79 – 47-85



Mounting Adapter
E22BA1 (Supplied with Operator).
For 5-Way Adapter, See Page 47-77



Contact Blocks
See Page 47-69

Dimensions Page 47-89
Suffix Codes Page 47-98
Discount Symbol 1CD1