



## Incandescent Lamp Changers

- Hard-to-reach lamps are easily replaced without using ladders or platforms
- Rubber covered fingers with garter springs grip lamps firmly
- Insulated to help protect against shock
- Changes lamps up to 25' heights – use with #160-P lamp changer pole

## Changeurs d'ampoule à incandescence


- Les ampoules difficiles d'accès peuvent être changées facilement sans l'aide d'échelle ou de plate-forme
- Les doigts recouverts de caoutchouc avec ressorts en jarretière saisissent les ampoules fermement
- Isolés de façon à protéger contre les électrocutions
- Change les ampoules jusqu'à une hauteur de 25 pi – utiliser avec la perche de changeur d'ampoule n° 160-P

## Incandescent Lamp Changers Changeurs d'ampoule à incandescence

		Lamp Size*	Dimensions de l'ampoule*	Wattage	Watts	Cat. No. N° cat.
Changer head with angle adjustment†	Tête de changeur avec réglage d'angle†	A-15, -17, -19, G-16-1/2, -18-1/2		15-100	15-100	150-CA
Changer head with angle adjustment†	Tête de changeur avec réglage d'angle†	A-19, -21, -23, P-25, PS-25, -30, -35 SL-18**, G-25, -30		25-500 18 fluorescent**	25-500 18 fluorescent**	151-CA
Changer head only	Tête de changeur seulement	PS-35, -40, G-40, -48		25-500	25-500	152-C ✓
Changer head only	Tête de changeur seulement	PS-52, G-48, -64		750 - 1500 (incandescent)	750 - 1500 (à incandescence)	153-C
Changer head only	Tête de changeur seulement	T-16, -18, -20		1000 - 1500 (incandescent) 400 - 1000 (mercury)	1000 - 1500 (à incandescence) 400 - 1000 (au mercure)	154-C ✓
Changer head only	Tête de changeur seulement	R-52, -57		500 - 1000 (incan. flood) 400 - 750 (mercury)	500-1000 (projecteur à incand) 400 - 750 (au mercure)	155-C ✓
Changer head only	Tête de changeur seulement	R-30,40 PAR-30, -36, -38 ER-30,40		50 - 500 (incandescent)  100 - 175 (mercury)	50 - 500 (à incandescence)  100 - 175 (au mercure)	156-C ✓
Changer head only	Tête de changeur seulement	E-37 BT-37, -46 ED-37		400 - 700 (mercury)  400 - 1000 (metal halide)	400 - 700 (au mercure)  400 - 1000 (aux halogénures)	158-C ✓
Changer head only	Tête de changeur seulement	R-60		750 (incandescent) 400 (mercury flood)	750 (à incandescence) 400 (projecteur au mercure)	159-C ✓
Changer head only	Tête de changeur seulement	E-21, -23, -23-1/2, -25, -28 ED-23-1/2, -28		75 - 250 (mercury) 175 - 400 (metal halide) 50 - 1000 (sodium)	75 - 250 (au mercure) 175 - 400 (aux halogénures) 50 - 1000 (au sodium)	161-C ✓
Changer head only	Tête de changeur seulement	E-17, -18 ED-17, -18 B-17		50 (mercury) 35 - 400 (sodium) 70 - 175 (metal halide)	50 (au mercure) 35 - 400 (au sodium) 70 - 175 (aux halogénures)	163-C ✓

†Jointed angle adapter for easy removal of horizontally or angle mounted lamps included. Use with small headed units only.  
\*Lamp size, not wattage, determines changer to be used.  
\*\*Not for use with angle adapter.

†Adaptateur à joint angulaire inclus pour enlèvement facile des ampoules montées à l'horizontale ou à angle. A n'utiliser qu'avec les changeurs à petite tête.  
\*Les dimensions de l'ampoule, et non le wattage, déterminent le changeur à utiliser.  
\*\*Ne pas utiliser avec adaptateur angulaire.



## Incandescent Lamp Changers with Rubber Suction Cups

- Change smooth surface lamps where space surrounding bulbs is limited
- Constructed of durable synthetic rubber
- Changes lamps up to 25' heights
- Fits #160-P changer pole

## Changeurs d'ampoules à incandescence avec ventouses de caoutchouc

- Permet de changer des ampoules à surface lisse lorsque l'espace qui les entoure est restreint
- Construit de caoutchouc synthétique durable
- Permet de changer des ampoules jusqu'à une hauteur de 25 pi
- S'adapte sur la perche de changeur d'ampoule N° 160-P

## Incandescent Lamp Changers with Rubber Suction Cups Changeurs d'ampoules à incandescence avec ventouses de caoutchouc

		Lamp Size*	Dimensions de l'ampoule*	Wattage	Watts	Cat. No. N° cat.
Changer with rubber suction cups	Changeur avec ventouses de caoutchouc	R-40, -52, RB-52		75 - 1000 (incandescent) spot/flood) 100 - 400 (mercury)	75 - 1000 (projecteur à incandescence) 100 - 400 (au mercure)	157-C ✓
Changer with rubber suction cup	Changeur avec ventouse de caoutchouc	PAR-30, -36, -38		25 - 150 (incandescent) 75 - 100 (mercury)	25 - 150 (à incandescence) 75 - 100 (au mercure)	162-C ✓
Changer with rubber suction cup	Changeur avec ventouse de caoutchouc	R-20, -30, ER-30, PAR-20		30 - 75 (incandescent)	30 - 75 (à incandescence)	166-C ✓

\*Lamp size, not wattage, determines changer to be used.

\*Les dimensions de l'ampoule, et non le wattage, déterminent le changeur à utiliser.